

SWISS TOOLS

**Držák na nástroje diagonální 45°, levý, PSC 63, Pro držák se čtyřhranem: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	318884 20
GTIN	
Třída artiklu	36D

**Popis****Provedení:**

S nastavitelnou chladicí tryskou a vnitřním závitem.

**Použití:**

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.

Pro upínání soustružnických nožů ISO se čtyřhrannou stopkou.

**Upozornění:**

Upínací čepy PSC na poptávku.

Vnitřní chlazení: ano

Délka vyložení rozměr A: 100 mm

B: 30 mm

Vnější Ø D: 80 mm

Středové přesazení hrotu f: 15 mm

**Technický popis**

Délka vyložení rozměr A	100 mm
Středové přesazení hrotu f	15 mm
Pro držák se čtyřhranem	20 mm
B	30 mm
Vnější Ø D	80 mm

Upnutí	PSC 63
Norma pro upínání	ISO 26623-2
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Držák nástrojů