

SWISS TOOLS

**Držák na nástroje axiální jednoduchý, levý, PSC 63, Pro držák se čtyřhranem: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	318864 25
GTIN	2050001673428
Třída artiklu	36D

**Popis****Provedení:**

S nastavitelnou chladicí tryskou a vnitřním závitem.

**Použití:**

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.

Pro upínání soustružnických nožů ISO se čtyřhrannou stopkou.

**Upozornění:**

Upínací čepy PSC na poptávku.

**Technický popis**

Délka vyložení rozměr A	130 mm
Pro držák se čtyřhranem	25 mm
Upínací délka L <sub>1</sub>	102 mm
B	40 mm
Vnější Ø D	102 mm
Upnutí	PSC 63
Norma pro upínání	ISO 26623-2
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Držák nástrojů

