

# mato

Ruční maznice, 400 g



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	083571
GTIN	4016553061340
Třída artiklu	08H

## Popis

### Provedení:

Kvalitní **průmyslové provedení** (zdánlivé mazání je vyloučeno) s plynulou fixací pístnice. Možnost plnění volným mazivem (obsah 500 cm<sup>3</sup>) nebo kartuší (obsah 400 g).

### Norma:

**DIN 1283**

### Rozsah dodávky:

Včetně pancéřové hadice a čtyřčelistového hydraulického nátrubku.

## Technický popis

Zkušební tlak	800 bar
Provozní tlak	400 bar
Připojovací závit hadice	R1/8 palec
Obsah	400 g
Atribut názvu produktu	400 g
Druh produktu	Tlaková maznice

## Příslušenství

Víceúčelová tuková kartuše pro standardní tlakové maznice Typ PLUS	083590 PLUS
Pancéřové hadice s výsuvnou spojkou Připojovací závit 1/8	083588 1/8
Víceúčelová tuková kartuše pro standardní tlakové maznice Typ UNI	083590 UNI
Tryska s univerzálním nátrubkem Připojovací závit 1/8	083583 1/8
Čtyřčelistový hydraulický nátrubek Připojovací závit 1/8	083589 1/8
Čtyřčelistový hydraulický nátrubek safeLOCK Připojovací závit 1/8	083596 1/8
Pancéřové hadice se čtyřčelistovým hydraulickým nátrubkem Připojovací závit 1/8	083586 1/8
Tryska s ostrým nátrubkem Připojovací závit 1/8	083584 1/8