



## Jádrová vrtačka, Typ: 727042



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	076520 727042
GTIN	4014586874272
Třída artiklu	03F

### Popis

#### Provedení:

- **Vysoká přídržná síla magnetu a bezpečnostní spínač zaručují bezpečnou práci v jakékoliv poloze.**
- **Integrovaný přívod chladicí kapaliny pro čistý řez a dlouhou životnost nástrojů.**
- **Komfortní ukazatel přídržné síly magnetu.**
- **Pravý / levý chod (také k řezání závitu).**
- **Konstrukce s optimalizovanou hmotností.**

#### 2stupňové magnetické jádrové vrtačky

- **Stranově vyměnitelné kolečko posuvu.**
- **Zvýšená přídržovací síla magnetu.**
- **5stupňové nastavení otáček a paměť otáček.**

Úspora času a nákladů díky **digitálně ovládanému posuvu při vrtání** a snímači sklopění.

#### Rozsah dodávky:

Včetně nádoby na chladicí mazací prostředek, upevňovacího popruhu, 1 středícího hrotu, háčku na třísky a kufříku.

#### Zvláštní příslušenství:

Na poptávku.

#### Upozornění:

TK korunkové vrtáky a upínače najdete od č. 119000. Vhodný upínač QuickIN-Max a TK korunkový vrták s max. průměrem 100 mm je k dodání na poptávku.

## Technický popis

Maximální Ø zahlubování	50 mm
Označení výrobce	KBM50auto
Šířka magnetické nohy	90 mm
Maximální Ø korunkového vrtáku do oceli	12 - 50 mm
Tvar upínače nástrojů Bosch	QuickIN / MK3
Rozsah otáček 1. stupně	130 - 260 min <sup>-1</sup>
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	23 mm
Délka magnetické nohy	195 mm
Hmotnost	16,2 kg
Příkon	1200 W
Maximální Ø vystružování	23 mm
Síťové napětí	230 V
Šířka	198 mm
Délka	311 mm
Rozsah otáček 2. stupně	260 - 520 min <sup>-1</sup>
Pracovní zdvih	145 mm
Výška	730 mm
Maximální Ø řezání závitů do oceli	M16 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Obal	přepravní kufřík
Druh produktu	Jádrová vrtačka

## Příslušenství

Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65
---	-----------

Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28