

 kurtz ersa

Plynová pájka Independent, ERSA typ: 75



Údaje o objednávce

Artikové číslo	082250 75
GTIN	4003008061574
Třída artiklu	04C

Popis

Provedení:

Ergonomická plynová pájka s **komfortním piezo-zapalovačem**. Plní se běžným butanovým plynem (jako plynové zapalovače).

Použití:

Pro údržbu a opravy, zejména pokud není k dispozici elektřina nebo při vypnutí proudu.

Rozsah dodávky:

Včetně pájecích hrotů ve tvaru sekáče 1,0; 2,4; 3,2 a 4,8 mm. Hořák (do max. 1400 °C), tryska na horký plyn (do max. 700 °C), žhavicí nůž, odrazový plech pro smršťování smršťovacích hadic, houba na čištění a nádoba na houbu v praktickém plastovém boxu.

Technický popis

Hmotnost plynové páječky	73 g
Provozní doba na jednu plynovou náplň	30 - 90 min
Typ zapalování	piezo zapalování
Doba zahřívání	cca 46 s
Maximální teplota pájecích hrotů	580 °C
Topný výkon, plynule nastavitelný	15 - 75 W
Šířka hrotu pájky	1 - 4,8 mm
Typ plynu	plyn butan

Druh produktu

Pájedlo

Příslušenství

Hrot pájky Označení výrobce G072KN

082400 G072KN