



Závitořezné zařízení Rubber-Flex pro univerzální kleštiny, Typ: M3-12



Údaje o objednávce

Artikové číslo	333500 M3-12
GTIN	4045197312686
Třída artiklu	35D

Popis

Provedení:

- Pro stroje s pouze jedním směrem otáčení.
- Nastavitelná bezpečnostní kluzná spojka chrání závitník před zlomením.
- Vyrovnání délky v tahu a tlaku vyrovnává rozdíl mezi posuvem stroje a stoupáním závitu.
- Automatický posuv zaručuje přesné kalibrické závity.
- Automatický rychlý zpětný chod 1,6 : 1.
- Pravý a levý chod bez nutnosti přestavení.
- Použití upínacích kleštin Rubber-Flex nebo rychlovýměnných vložek.
- Krátké pružení při náběhu umožňuje odstranění třísky bez podříznutí závitu.

Velikosti M3–M12 až M10–M30 s dvojitým upínacím zařízením.

Text upoutávky:

Matice pro přesné nastavení hloubky závitu, $\pm 0,1$ mm.

Použití:

- Upínání v rotujícím vřetenu.
- Řezání přesných kalibrických závitů.
- Možno použít bez předchozího nastavení pro pravý nebo levý závit, pro slepý nebo průchozí otvor.

Rozsah dodávky:

Včetně přídržného ramena a u č. 333500 též 2 vícerozsahových kleštín (Rubber-Flex), 2 maticových klíčů a 1 šroubovák pro šrouby s vnitřním šestihranem podle druhu přístroje!

Zvláštní příslušenství:

Vícerozsahové upínací kleštiny (Rubber Flex) č. 333640, náhradní upínací zařízení č. 333630, viz seznam náhradních dílů.

Upozornění:

Vhodné konusové stopky č. 342500; 342600.

Technický popis

Ø řezného rozsahu	M3 – M12
Unášecí kužel DIN 238	B 16
Automatická délka zdvihu	15 mm
Ø pouzdra	70 mm
Rozsah Ø 2. upínacích kleštín	6,5 - 10 mm
Maximální počet otáček při chodu vpřed	1100 min ⁻¹
Rozsah Ø 1. upínacích kleštín	3,5 - 6,5 mm
Hmotnost	1,7 kg
Celková délka	176 mm
Druh produktu	Závitořezné zařízení

Příslušenství

Vícerozsahová kleština Rubber-Flex Rozsah upínání Ø stopky 3,5-6,5 mm	333640 3,5-6,5
Upínací zařízení Vhodné pro typ M3-12	333630 M3-12
Vícerozsahová kleština Rubber-Flex Rozsah upínání Ø stopky 6,5-10 mm	333640 6,5-10