

ALZMETALL
we drive productivity**Stolní vrtačka ALZTRONIC, maximální Ø vrtání do oceli: 14 mm****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	076560 14
GTIN	2050001755377
Třída artiklu	03P

Popis**Provedení:**

Precizní stolní vrtačka s vysokými otáčkami a dlouhou životností.

- **Motor na střídavý proud 230 V, 50 Hz.**
- **Digitální zobrazení počtu otáček.**
- **Plynulá regulace otáček.**
- **Pravý / levý chod.**
- **Výkyvná ochrana vřetena s elektrickým jištěním.**
- **Hříbové tlačítko (blokovatelné) pro NOUZOVÉ VYPNUTÍ.**
- **24 měsíců záruka, 10 let záruka na dodávku náhradních dílů.**
- **Bez vrtacího sklíčidla.**

S tuhou vrtací hlavou a výškově nastavitelným a výkyvným strojním stolem.

Upozornění:

Další stolní vrtačky na poptávku.

Označení výrobce: ALZTRONIC 14

Příkon: 540 W

Max. počet otáček: 230 - 4000 min⁻¹

Upínač nástroje: MK2

Maximální Ø řezání závitů do oceli: M10

Zdvih vřetena: 80 mm

Technický popis

Vyložení	190 mm
Posuv	ruční
Vzdálenost vřeteno-základní deska minimálně	437 mm
Výškové nastavení strojního stolu	Ruční kliky
Hmotnost	83 kg
Strojní stůl délka použitelné dosedací plochy	300 mm
Vzdálenost vřeteno-strojní stůl minimálně	75 mm
maximální Ø vrtání do oceli	14 mm
Příkon	540 W
Maximální Ø řezání závitů do oceli	M10
Základní deska stroje výška použitelné dosedací plochy	240 mm
Max. počet otáček	230 - 4000 min ⁻¹
Upínač nástroje	MK2
Zdvih vřetena	80 mm
Označení výrobce	ALZTRONIC 14
Základní deska stroje šířka použitelné dosedací plochy	300 mm
Vzdálenost vřeteno-základní deska max.	437 mm
Strojní stůl šířka použitelné dosedací plochy	240 mm
Ø Sloupku	65 mm
Vzdálenost vřeteno-strojní stůl maximálně	357 mm
Jmenovitý rozměr T-drážky	12 mm
Počet drážek T	2
Vzdálenost T-drážek	80 mm