



Závitořezné zařízení Rubber-Flex pro univerzální kleštiny, Typ: M5-20



Údaje o objednávce

Artikové číslo	333500 M5-20
GTIN	4045197312693
Třída artiklu	35D

Popis

Provedení:

- Pro stroje s pouze jedním směrem otáčení.
- Nastavitelná bezpečnostní kluzná spojka chrání závitník před zlomením.
- Vyrovnání délky v tahu a tlaku vyrovnává rozdíl mezi posuvem stroje a stoupáním závitu.
- Automatický posuv zaručuje přesné kalibrické závity.
- Automatický rychlý zpětný chod 1,6 : 1.
- Pravý a levý chod bez nutnosti přestavení.
- Použití upínacích kleštin Rubber-Flex nebo rychlovýměnných vložek.
- Krátké pružení při náběhu umožňuje odstranění třísky bez podříznutí závitu.

Velikosti M3–M12 až M10–M30 s dvojitým upínacím zařízením.

Text upoutávky:

Matice pro přesné nastavení hloubky závitu, $\pm 0,1$ mm.

Použití:

- Upínání v rotujícím vřetenu.
- Řezání přesných kalibrických závitů.
- Možno použít bez předchozího nastavení pro pravý nebo levý závit, pro slepý nebo průchozí otvor.

Rozsah dodávky:

Včetně přídržného ramena a u č. 333500 též 2 vícerozsahových kleštín (Rubber-Flex), 2 maticových klíčů a 1 šroubovák pro šrouby s vnitřním šestihranem podle druhu přístroje!

Zvláštní příslušenství:

Vícerozsahové upínací kleštiny (Rubber Flex) č. 333640, náhradní upínací zařízení č. 333630, viz seznam náhradních dílů.

Upozornění:

Vhodné konusové stopky č. 342500; 342600.

Technický popis

Rozsah Ø 2. upínacích kleštín	10 - 16 mm
Unášecí kužel DIN 238	B 22
Rozsah Ø 1. upínacích kleštín	4,5 - 10 mm
Automatická délka zdvihu	22 mm
Hmotnost	3,7 kg
Maximální počet otáček při chodu vpřed	750 min ⁻¹
Ø rezného rozsahu	M5 – M20
Ø pouzdra	85 mm
Celková délka	244 mm
Druh produktu	Závitořezné zařízení

Příslušenství

Vícerozsahová kleština Rubber-Flex Rozsah upínání Ø stopky 9-15 mm	333640 9-15
Upínací zařízení Vhodné pro typ M3-12	333630 M3-12
Vícerozsahová kleština Rubber-Flex Rozsah upínání Ø stopky 4,5-10 mm	333640 4,5-10