



Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami, Top 65, Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm): 65mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 329974 65 |
| GTIN | 2050001928399 |
| Třída artiklu | 33H |

Popis

Provedení:

Upínací hlavy, **kulatý profil, 0,5 mm vzestupný. Při objednání uveďte prosím požadovaný Ø upnutí.**

S příčnými a podélnými žlábkami pro surový materiál.

Výhoda:

- **O 25% vyšší přídržná síla než upínací hlava RD.**
- **Žádný radiální posun mezi upínací hlavou a upínačem upínacího prostředku, z toho důvodu necitlivé na znečištění.**
- **Jedinečná tuhost a velkoplošné uložení upínacích segmentů.**

Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

Doporučení:

Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.

Upozornění:

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4hran) a obrobitelné polotovary **na poptávku!**

Technický popis

| | |
|----------------|-------------------------|
| Upínací Ø | 65 mm |
| Upínací plocha | příčné a podélné drážky |
| Tvrдост | 60 HR |
| Profil | kulatý |
| Délka L | 49 mm |
| Upnutí | Top 65 |
| Druh produktu | Upinaci hlava |