



Závitořezné zařízení pro rychlovýměnné vložky, Typ: M3-12



Údaje o objednávce

Artikové číslo	333600 M3-12
GTIN	4045197312716
Třída artiklu	35D

Popis

Provedení:

- Pro stroje s pouze jedním směrem otáčení.
- Nastavitelná bezpečnostní kluzná spojka chrání závitník před zlomením.
- Vyrovnání délky v tahu a tlaku vyrovnává rozdíl mezi posuvem stroje a stoupáním závitu.
- Automatický posuv zaručuje přesné kalibrické závity.
- Automatický rychlý zpětný chod 1,6 : 1.
- Pravý a levý chod bez nutnosti přestavení.
- Použití upínacích kleštín Rubber-Flex nebo rychlovýměnných vložek.
- Krátké pružení při náběhu umožňuje odstranění třísky bez podříznutí závitu.

Použití:

- Upínání v rotujícím vřetenu.
- Řezání přesných kalibrických závitů.
- Možno použít bez předchozího nastavení pro pravý nebo levý závit, pro slepý nebo průchozí otvor.

Rozsah dodávky:

Včetně přídržného ramena a u č. 333500 též 2 vícerozsahových kleštín (Rubber-Flex), 2 maticových klíčů a 1 šroubovák pro šrouby s vnitřním šestihranem podle druhu přístroje!

Zvláštní příslušenství:

Rychlovýměnné vložky č. 335420 – 335640.

Náhradní upínací zařízení č. 333630 (viz seznam náhradních dílů).

Upozornění:

Vhodné konusové stopky č. 342500; 342600.

Technický popis

Celková délka	176 mm
Rozsah Ø 2. upínacích kleštin	6,5 - 10 mm
Rozsah Ø 1. upínacích kleštin	3,5 - 6,5 mm
Hmotnost	1,7 kg
Automatická délka zdvihu	15 mm
Unášecí kužel DIN 238	B 16
Ø pouzdra	70 mm
Ø řezného rozsahu	M3 – M12
Maximální počet otáček při chodu vpřed	1100 min ⁻¹
Druh produktu	Závitořezné zařízení

Příslušenství

Nástrčná stopka MK přesné provedení MK / unášecí kužel 4/16	342600 4/16
Nástrčná stopka MK přesné provedení MK / unášecí kužel 2/16	342600 2/16
Nástrčná stopka s MK stopkou MK / unášecí kužel 2/16	342500 2/16
Nástrčná stopka MK přesné provedení MK / unášecí kužel 3/16	342600 3/16
Nástrčná stopka s MK stopkou MK / unášecí kužel 3/16	342500 3/16
Nástrčná stopka s MK stopkou MK / unášecí kužel 1/16	342500 1/16
Nástrčná stopka s MK stopkou MK / unášecí kužel 4/16	342500 4/16
Nástrčná stopka MK přesné provedení MK / unášecí kužel 1/16	342600 1/16