

**Garant**

**Závitořezný držák na rychlovýměnné vložky, Ø stopky 20 mm, Závitořezný rozsah: M3-12**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	334620 M3-12
GTIN	4045197487865
Třída artiklu	31P

**Popis****Provedení:**

- **Krátké provedení, s elastickým vyrovnáním délky v tlaku a tahu.**
  - **Nastavitelný přítlak náběhu pro různé materiály a závitníky.**
- S pouzdem kuličkového vedení pro lehký chod délkového vyrovnání bez vůle.**

Válcová stopka dle DIN 1835 – typ B a E.

**Použití:**

- **Zhotovování kalibrických závitů.**
- **Použitelné pro pravé a levé závity.**
- **Pro NC stroje a obráběcí centra.**

**Zvláštní příslušenství:**

Rychlovýměnné vložky viz č. 335420 – 335660.

**Upozornění:**

- **Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla s jiným provedením stopky vel. M14 – M33 jsou k dodání na poptávku.**
- **Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla nejsou vhodná pro vnitřní chlazení.**

Délkové vyrovnání tlak: 7,5 mm

Délkové vyrovnání tah: 7,5 mm

Vnější Ø D: 38 mm

Vnitřní Ø D<sub>1</sub>: 19 mm

Délka vyložení rozměr A: 39 mm

**Technický popis**

Vnější Ø D	38 mm
Délkové vyrovnání tlak	7,5 mm
Vnitřní Ø D <sub>1</sub>	19 mm
Závitořezný rozsah	M3 – M12
Délkové vyrovnání tah	7,5 mm
Délka vyložení rozměr A	39 mm
Upnutí	Ø stopky 20 mm
Druh produktu	Závitořezné sklíčidlo

## Příslušenství

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 6 mm	335645 6
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 10 mm	335420 10
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 8 mm	335610 8
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 3,5 mm	335610 3,5
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 3,5 mm	335645 3,5
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 3,5 mm	335420 3,5
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 8 mm	335420 8
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 11 mm	335420 11
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 4,5 mm	335645 4,5
Sada rychlovýměnných vložek bez bezpečnostní kluzné spojky, 8dílná	335460
	335420 9

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky  
Stopka závitníku Ø 9 mm

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou  
Stopka závitníku Ø 10 mm

335610 10

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou  
Stopka závitníku Ø 8 mm

335645 8

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky  
Stopka závitníku Ø 7 mm

335420 7

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou  
Stopka závitníku Ø 11 mm

335610 11

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou  
Stopka závitníku Ø 10 mm

335645 10

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou  
Stopka závitníku Ø 9 mm

335645 9

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou  
Stopka závitníku Ø 6 mm

335610 6

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou  
Stopka závitníku Ø 7 mm

335645 7

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou  
Stopka závitníku Ø 4,5 mm

335610 4,5

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou  
Stopka závitníku Ø 7 mm

335610 7

Sada rychlovýměnných vložek s bezpečnostní kluznou  
spojkou, 8dílná

335650

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky  
Stopka závitníku Ø 6 mm

335420 6

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou  
Stopka závitníku Ø 9 mm

335610 9

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky  
Stopka závitníku Ø 4,5 mm

335420 4,5