

**Garant****Závitořezný držák na rychlovýměnné vložky, SK 50, Závitořezný rozsah: M3-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	334638 M3-12
GTIN	4045197488466
Třída artiklu	31P

**Popis****Provedení:**

- **Krátké provedení, s elastickým vyrovnáním délky v tlaku a tahu.**
- **Nastavitelný přítlak náběhu pro různé materiály a závitníky.**

**S pouzdem kuličkového vedení pro lehký chod délkového vyrovnání bez vůle.**

**Použití:**

- **Zhotovování kalibrických závitů.**
- **Použitelné pro pravé a levé závity.**
- **Pro NC stroje a obráběcí centra.**

**Zvláštní příslušenství:**

Rychlovýměnné vložky viz č. 335420 – 335660.

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, utahovací klíč pro TČ č. 308820; 308835.

**Upozornění:**

- **Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla s jiným provedením stopky vel. M14 – M33 jsou k dodání na poptávku.**
- **Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla nejsou vhodná pro vnitřní chlazení.**

Norma pro upínání: DIN 69871

Délkové vyrovnání tlak: 7,5 mm

Délkové vyrovnání tah: 7,5 mm

Vnější Ø D: 38 mm

Vnitřní Ø D<sub>1</sub>: 19 mm

Délka vyložení rozměr A: 62 mm

**Technický popis**

Vnitřní Ø D <sub>1</sub>	19 mm
Délkové vyrovnání tah	7,5 mm
Vnější Ø D	38 mm
Délka vyložení rozměr A	62 mm
Závitořezný rozsah	M3 – M12
Délkové vyrovnání tlak	7,5 mm
Upnutí	SK 50
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Norma pro upínání	DIN 69871
Druh produktu	Závitořezné sklíčidlo

## Příslušenství

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 7 mm	335645 7
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50	308740 50
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308640 50
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 3,5 mm	335610 3,5
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 7 mm	335420 7
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308650 50
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 4,5 mm	335610 4,5
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 50	308820 50
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 4,5 mm	335420 4,5
Sada rychlovýměnných vložek bez bezpečnostní kluzné spojky, 8dílná	335460

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 3,5 mm	335645 3,5
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 8 mm	335645 8
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 9 mm	335420 9
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 11 mm	335420 11
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 8 mm	335420 8
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308610 50
Momentový nástavec protažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308810 50
Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308615 50
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308600 50
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 10 mm	335645 10
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 7 mm	335610 7
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 9 mm	335645 9
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308660 50
Momentový nástavec protažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308812 50
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 6 mm	335645 6
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 10 mm	335420 10
	335610 11

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou  
Stopka závitníku Ø 11 mm

Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro  
velikost strmého kuželu 50

308830 50

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50

308620 50

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou  
Stopka závitníku Ø 6 mm

335610 6

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou  
Stopka závitníku Ø 4,5 mm

335645 4,5

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50

308765 50

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou  
Stopka závitníku Ø 10 mm

335610 10

Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 50

308605 50

Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné  
pro strmé kužely 50

308720 50

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky  
Stopka závitníku Ø 3,5 mm

335420 3,5

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky  
Stopka závitníku Ø 6 mm

335420 6

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou  
Stopka závitníku Ø 9 mm

335610 9

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou  
Stopka závitníku Ø 8 mm

335610 8