

Garant**Závitořezné zařízení, Typ: 12/2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	334100 12/2
GTIN	4045197152343
Třída artiklu	31M

Popis**Provedení:**

- **S vestavěným vratným soukolím pro automatický zpětný chod. Po dosažení hloubky závitu se přístroj nadzdvihnutím vřetene stroje automaticky přepne (kuličkový systém s nízkým opotřebením!).**
- **Zrychlený zpětný chod (cca faktor $1,8 \times n_{\max}$).**
- **Délkové vyrovnání v tahu.**
- **S přídržným ramenem jako pojistkou proti přetočení.**
- **Bez údržby.**
- **Použitelné pro pravé a levé závity.**
- **S rychlovýměnným systémem.**

Použití:

Pro strojní řezání závitu na vrtačkách s ručním posuvem a bez reverzování vřetena. K řezání průchozích závitů (s vložkami č. 335420) nebo slepých otvorů (s vložkami č. 335610).

Zvláštní příslušenství:

Rychlovýměnné vložky viz: Č. 335420; 335430 (**bez** bezpečnostní kluzné spojky), č. 335610; 335620 (**s** bezpečnostní kluznou spojkou).

Technický popis

Vnější Ø D	80 mm
L ₁	60 mm
Ø D ₂	32 mm
Morse kužel MK	2
Délka od vřetena stroje	140 mm
Ø řezného rozsahu	M3 – M12
Délkové vyrovnání v tahu	12,5 mm
Maximální počet otáček při chodu vpřed	1200 min ⁻¹
Ø D ₁	19 mm
Vypínací dráha	6 mm
Druh produktu	Závitořezné zařízení

Příslušenství

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 8 mm	335420 8
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 4,5 mm	335420 4,5
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 11 mm	335610 11
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 8 mm	335610 8
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 10 mm	335610 10
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 3,5 mm	335610 3,5
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 7 mm	335610 7
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 10 mm	335420 10
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 9 mm	335610 9

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 6 mm	335420 6
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 9 mm	335420 9
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 3,5 mm	335420 3,5
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 6 mm	335610 6
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 11 mm	335420 11
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 7 mm	335420 7
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 4,5 mm	335610 4,5