

Garant**Závitořezný držák na rychlovýměnné vložky, HSK-A 100, Závitořezný rozsah: M6-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	334656 M6-20
GTIN	4045197488572
Třída artiklu	31P

Popis**Provedení:**

- Krátké provedení, s elastickým vyrovnáním délky v tlaku a tahu.
- Nastavitelný přítlak náběhu pro různé materiály a závitníky.

S pouzdem kuličkového vedení pro lehký chod délkového vyrovnání bez vůle.

Použití:

- Zhotovování kalibrických závitů.
- Použitelné pro pravé a levé závity.
- Pro NC stroje a obráběcí centra.

Zvláštní příslušenství:

Rychlovýměnné vložky viz č. 335420 – 335660.

Nástrčný klíč č. 309890.

Upozornění:

- Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla s jiným provedením stopky vel. M14 – M33 jsou k dodání na požádání.
- Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla nejsou vhodná pro vnitřní chlazení.

Norma pro upínání: ISO 12164-1

Délkové vyrovnání tlak: 10 mm

Délkové vyrovnání tah: 12,5 mm

Vnější Ø D: 60 mm

Vnitřní Ø D₁: 31 mm

Délka vyložení rozměr A: 100 mm

Technický popis

Vnitřní Ø D ₁	31 mm
Délkové vyrovnání tlak	10 mm
Vnější Ø D	60 mm
Délkové vyrovnání tah	12,5 mm
Závitořezný rozsah	M6 – M20
Délka vyložení rozměr A	100 mm
Upnutí	HSK-A 100
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Druh produktu	Závitořezné sklíčidlo

Příslušenství

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 7 mm	335620 7
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 14 mm	335647 14
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 6 mm	335430 6
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 16 mm	335647 16
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 14 mm	335430 14
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 6 mm	335620 6
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 9 mm	335620 9
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 8 mm	335430 8
	335620 10

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 10 mm

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 9 mm

335647 9

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 11 mm

335647 11

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 8 mm

335647 8

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 12 mm

335620 12

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky
Stopka závitníku Ø 10 mm

335430 10

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky
Stopka závitníku Ø 7 mm

335430 7

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 12 mm

335647 12

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 7 mm

335647 7

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky
Stopka závitníku Ø 11 mm

335430 11

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 10 mm

335647 10

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 16 mm

335620 16

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 11 mm

335620 11

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 14 mm

335620 14

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 6 mm

335647 6

Sada rychlovýměnných vložek bez bezpečnostní kluzné
spojky, 9dílná

335470

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky
Stopka závitníku Ø 16 mm

335430 16

335430 9

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky
Stopka závitníku Ø 9 mm

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky
Stopka závitníku Ø 12 mm

335430 12

Trubička pro chlazení HSK Pro HSK 100

309880 100

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 8 mm

335620 8