

**Upínač nástrojů tvar B1 radiální pravý, krátký, Stopka Ø d1: 40 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319000 40
GTIN	4045197191007
Třída artiklu	32V

Popis**Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kuličkovými tryskami.

Použití:

Převážně pro vnější obrábění.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tvar: B

h_1 : 25 mm

h_2 : 34 mm

b_1 : 85 mm

b_2 : 42,5 mm

h_5 : 48 mm

h_6 : 42,5 mm

Technický popis

l_1	22 mm
l_2	44 mm

b ₂	42,5 mm
h ₁	25 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 40
h ₅	48 mm
Stopka Ø d ₁	40 mm
b ₁	85 mm
h ₆	42,5 mm
h ₂	34 mm
Tvar	B
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI

Příslušenství

Montážní klíč na kulovou trysku Velikost 10	319003 10
---	-----------