

SWISS TOOLS

**Držák upichováku radiální, PSC 50, Pro výšku planžety H: 26 mm****Údaje o objednávce**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 318899 26     |
| GTIN             | 2050001714718 |
| Třída artiklu    | 36D           |

**Popis****Použití:**

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.  
K upínání upichovacích planžet.

**Upozornění:**

Upínací čepy PSC na poptávku.  
Norma asiento: ISO 26623-2  
Arbor standard: ISO 26623-2  
Kiinnitysnormi: ISO 26623-2  
Norme de porte-outils: ISO 26623-2  
Befogó szabvány: ISO 26623-2  
Norma attacco: ISO 26623-2  
Délka vyložení rozměr A: 58 mm  
L<sub>1</sub>: 53 mm  
Vnější Ø D: 80 mm

**Technický popis**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Délka vyložení rozměr A | 58 mm |
| L <sub>1</sub>          | 53 mm |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Pro výšku planžety H | 26 mm       |
| Vnější Ø D           | 80 mm       |
| Upnutí               | PSC 50      |
| Norma pro upínání    | ISO 26623-2 |
| vnitřní chlazení     | ano         |