

Garant**Závitořezné zařízení, Typ: 20/2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	334100 20/2
GTIN	4045197152350
Třída artiklu	31M

Popis**Provedení:**

- S vestavěným vratným soukolím pro automatický zpětný chod. Po dosažení hloubky závitu se přístroj nadzdvihnutím vřetene stroje automaticky přepne (kuličkový systém s nízkým opotřebením!).
- Zrychlený zpětný chod (cca faktor $1,8 \times n_{\max}$).
- Délkové vyrovnání v tahu.
- S přídržným ramenem jako pojistkou proti přetočení.
- Bez údržby.
- Použitelné pro pravé a levé závity.
- S rychlovýměnným systémem.

Použití:

Pro strojní řezání závitu na vrtačkách s ručním posuvem a bez reverzování vřetena. K řezání průchozích závitů (s vložkami č. 335430) nebo slepých otvorů (s vložkami č. 335620).

Zvláštní příslušenství:

Rychlovýměnné vložky viz: Č. 335420; 335430 (**bez** bezpečnostní kluzné spojky), č. 335610; 335620 (**s** bezpečnostní kluznou spojkou).

Technický popis

Maximální počet otáček při chodu vpřed	500 min ⁻¹
Vnější Ø D	100 mm
Ø D ₁	31 mm
Ø řezného rozsahu	M8 – M20
L ₁	86 mm
Délka od vřetena stroje	170 mm
Vypínací dráha	8 mm
Délkové vyrovnání v tahu	16,5 mm
Ø D ₂	50 mm
Morse kužel MK	2
Druh produktu	Závitořezné zařízení

Příslušenství

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 8 mm	335620 8
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 9 mm	335620 9
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 7 mm	335620 7
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 11 mm	335620 11
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 14 mm	335620 14
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 11 mm	335430 11
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 12 mm	335620 12
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 8 mm	335430 8
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 12 mm	335430 12

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 14 mm	335430 14
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 16 mm	335430 16
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 9 mm	335430 9
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 7 mm	335430 7
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 10 mm	335430 10
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 10 mm	335620 10
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 6 mm	335430 6
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 16 mm	335620 16
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 6 mm	335620 6