

Garant

Závitořezný držák na rychlovýměnné vložky, Ø stopky 25 mm, Závitořezný rozsah: M3-12

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	334624 M3-12
GTIN	4045197487889
Třída artiklu	31P

Popis**Provedení:**

- **Krátké provedení, s elastickým vyrovnáním délky v tlaku a tahu.**
- **Nastavitelný přítlak náběhu pro různé materiály a závitníky.**

Válcová stopka dle DIN 1835 – typ B a E.

S pouzdem kuličkového vedení pro lehký chod délkového vyrovnání bez vůle.

Použití:

- **Zhotovování kalibrických závitů.**
- **Použitelné pro pravé a levé závity.**
- **Pro NC stroje a obráběcí centra.**

Zvláštní příslušenství:

Rychlovýměnné vložky viz č. 335420 – 335660.

Upozornění:

- **Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla s jiným provedením stopky vel. M14 – M33 jsou k dodání na poptávku.**
- **Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla nejsou vhodná pro vnitřní chlazení.**

Délkové vyrovnání tlak: 7,5 mm

Délkové vyrovnání tah: 7,5 mm

Vnější Ø D: 38 mm

Vnitřní Ø D₁: 19 mm

Délka vyložení rozměr A: 39 mm

Technický popis

Závitořezný rozsah	M3 – M12
Vnější Ø D	38 mm
Délkové vyrovnání tlak	7,5 mm
Vnitřní Ø D ₁	19 mm
Délka vyložení rozměr A	39 mm
Délkové vyrovnání tah	7,5 mm
Upnutí	Ø stopky 25 mm
Druh produktu	Závitořezné sklíčidlo

Příslušenství

Sada rychlovýměnných vložek s bezpečnostní kluznou spojkou, 8dílná	335650
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 3,5 mm	335610 3,5
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 6 mm	335610 6
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 3,5 mm	335420 3,5
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 8 mm	335420 8
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 7 mm	335645 7
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 10 mm	335610 10
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 7 mm	335610 7
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 9 mm	335645 9
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 9 mm	335610 9
	335645 8

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 8 mm

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 3,5 mm

335645 3,5

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 4,5 mm

335645 4,5

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 8 mm

335610 8

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky
Stopka závitníku Ø 9 mm

335420 9

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky
Stopka závitníku Ø 6 mm

335420 6

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky
Stopka závitníku Ø 10 mm

335420 10

Sada rychlovýměnných vložek bez bezpečnostní kluzné
spojky, 8dílná

335460

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky
Stopka závitníku Ø 11 mm

335420 11

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 11 mm

335610 11

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 4,5 mm

335610 4,5

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 6 mm

335645 6

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 10 mm

335645 10

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky
Stopka závitníku Ø 7 mm

335420 7

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky
Stopka závitníku Ø 4,5 mm

335420 4,5