

HOLEX**Závitořezný držák na rychlovýměnné vložky, SK 50, Závitořezný rozsah: M6-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	334642 M6-20
GTIN	4045197488497
Třída artiklu	32P

Popis**Provedení:**

- **Krátké provedení, s elastickým vyrovnáním délky v tlaku a tahu.**
- **Nastavitelný přítlak náběhu pro různé materiály a závitníky.**

Použití:

- **Zhotovování kalibrických závitů.**
- **Použitelné pro pravé a levé závity.**
- **Pro NC stroje a obráběcí centra.**

Zvláštní příslušenství:

Rychlovýměnné vložky viz č. 335420 – 335660.

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, utahovací klíč pro TČ č. 308820; 308835.

Upozornění:

- **Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla s jiným provedením stopky vel. M14 – M33 jsou k dodání na poptávku.**
- **Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla nejsou vhodná pro vnitřní chlazení.**

Norma pro upínání: DIN 69871

Délkové vyrovnání tlak: 12,5 mm

Délkové vyrovnání tah: 12,5 mm

Vnější Ø D: 55 mm

Vnitřní Ø D_i: 31 mm

Délka vyložení rozměr A: 83 mm

Technický popis

Vnější Ø D	55 mm
Délkové vyrovnání tlak	12,5 mm
Závitořezný rozsah	M6 – M20
Vnitřní Ø D ₁	31 mm
Délkové vyrovnání tah	12,5 mm
Délka vyložení rozměr A	83 mm
Upnutí	SK 50
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Norma pro upínání	DIN 69871
Druh produktu	Závitořezné sklíčidlo

Příslušenství

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 14 mm	335620 14
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308650 50
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 12 mm	335647 12
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308620 50
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 12 mm	335430 12
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 6 mm	335620 6
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308600 50
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 8 mm	335620 8
Tažný čeputěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308660 50
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 14 mm	335430 14
	335647 8

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 8 mm

Momentový nástavec protažný čep dle DIN 69872 Vhodné
pro velikost strmému kuželu 50

308810 50

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 12 mm

335620 12

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky
Stopka závitníku Ø 7 mm

335430 7

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 9 mm

335620 9

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 11 mm

335620 11

Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50

308610 50

Momentový nástavec protažný čep dle ISO 7388 Vhodné
pro velikost strmému kuželu 50

308812 50

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky
Stopka závitníku Ø 16 mm

335430 16

Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné
pro strmé kužely 50

308720 50

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky
Stopka závitníku Ø 9 mm

335430 9

Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé
kužely 50

308615 50

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50

308765 50

Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 50

308605 50

Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN
69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 50

308820 50

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 6 mm

335647 6

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 16 mm

335620 16

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 9 mm

335647 9

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50

308795 50

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 10 mm	335647 10
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50	308740 50
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 11 mm	335430 11
Sada rychlovýměnných vložek bez bezpečnostní kluzné spojky, 9dílná	335470
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308640 50
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 7 mm	335620 7
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 10 mm	335430 10
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 8 mm	335430 8
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 6 mm	335430 6
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 50	308830 50
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 10 mm	335620 10
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 16 mm	335647 16
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50