

**Garant**

**Závitořezný držák na rychlovýměnné vložky, Ø stopky 25 mm, Závitořezný rozsah: M6-20**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	334624 M6-20
GTIN	4045197487896
Třída artiklu	31P

**Popis****Provedení:**

- **Krátké provedení, s elastickým vyrovnáním délky v tlaku a tahu.**
- **Nastavitelný přítlak náběhu pro různé materiály a závitníky.**

Válcová stopka dle DIN 1835 – typ B a E.

**S pouzdem kuličkového vedení pro lehký chod délkového vyrovnání bez vůle.**

**Použití:**

- **Zhotovování kalibrických závitů.**
- **Použitelné pro pravé a levé závity.**
- **Pro NC stroje a obráběcí centra.**

**Zvláštní příslušenství:**

Rychlovýměnné vložky viz č. 335420 – 335660.

**Upozornění:**

- **Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla s jiným provedením stopky vel. M14 – M33 jsou k dodání na poptávku.**
- **Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla nejsou vhodná pro vnitřní chlazení.**

Délkové vyrovnání tlak: 12,5 mm

Délkové vyrovnání tah: 12,5 mm

Vnější Ø D: 55 mm

Vnitřní Ø D<sub>1</sub>: 31 mm

Délka vyložení rozměr A: 64 mm

**Technický popis**

Vnitřní Ø D <sub>1</sub>	31 mm
Závitořezný rozsah	M6 – M20
Délka vyložení rozměr A	64 mm
Vnější Ø D	55 mm
Délkové vyrovnání tlak	12,5 mm
Délkové vyrovnání tah	12,5 mm
Upnutí	Ø stopky 25 mm
Druh produktu	Závitořezné sklíčidlo

## Příslušenství

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 6 mm	335620 6
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 14 mm	335430 14
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 6 mm	335430 6
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 9 mm	335620 9
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 12 mm	335620 12
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 9 mm	335430 9
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 16 mm	335620 16
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 10 mm	335620 10
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 7 mm	335620 7
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 16 mm	335647 16
	335430 11

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky  
Stopka závitníku Ø 11 mm

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou  
Stopka závitníku Ø 10 mm

335647 10

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou  
Stopka závitníku Ø 8 mm

335647 8

Sada rychlovýměnných vložek bez bezpečnostní kluzné  
spojky, 9dílná

335470

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou  
Stopka závitníku Ø 12 mm

335647 12

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou  
Stopka závitníku Ø 11 mm

335620 11

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou  
Stopka závitníku Ø 9 mm

335647 9

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky  
Stopka závitníku Ø 8 mm

335430 8

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky  
Stopka závitníku Ø 10 mm

335430 10

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky  
Stopka závitníku Ø 12 mm

335430 12

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky  
Stopka závitníku Ø 7 mm

335430 7

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky  
Stopka závitníku Ø 16 mm

335430 16

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou  
Stopka závitníku Ø 8 mm

335620 8

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou  
Stopka závitníku Ø 14 mm

335620 14

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou  
Stopka závitníku Ø 6 mm

335647 6