

SWISS TOOLS

## Držák na nástroje axiální dvojité, pravý, PSC 50, Pro držák se čtyřhranem: 20 mm



### Údaje o objednávce

Číslo objednávky	318923 20
GTIN	2050001715531
Třída artiklu	36D

### Popis

#### Provedení:

S nastavitelnou chladicí tryskou a vnitřním závitem.

#### Použití:

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.

Pro upínání soustružnických nožů ISO se čtyřhrannou stopkou.

#### Upozornění:

Upínací čepy PSC na poptávku.

Norma pro upínání: ISO 26623-2

vnitřní chlazení: ano

Délka vyložení rozměr A: 98 mm

Upínací délka L<sub>1</sub>: 75 mm

B: 30 mm

Vnější Ø D: 80 mm

### Technický popis

Pro držák se čtyřhranem	20 mm
Upínací délka L <sub>1</sub>	75 mm
B	30 mm
Délka vyložení rozměr A	98 mm
Vnější Ø D	80 mm

Upnutí	PSC 50
Norma pro upínání	ISO 26623-2
vnitřní chlazení	ano