

Garant**Eco upínač nástrojů tvar B1 radiální pravý, krátký, Stopka Ø d1: 30mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	319001 30
GTIN	4045197522597
Třída artiklu	31V

Popis

Provedení:

- Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kuličkovými tryskami.

GARANT Eco – pro použití s běžnými soustružnickými držáky, GARANT Eco – systém držáků upichovacího nože č. 273830 – 273891 a GARANT Eco – základní držák pro upichování č. 273651.

Použití:

Převážně pro vnější obrábění.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.

Technický popis

h_5	38 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 30
b_2	35 mm
h_1	20 mm

Technický list

h_6	35 mm
l_1	22 mm
$\varnothing$ stopky d_1	30 mm
l_2	40 mm
b_1	70 mm
h_2	29 mm
Tvar	B
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI