

**Upínač nástrojů tvar C1 axiální pravý, Stopka $\varnothing d_1$: 16 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319100 16
GTIN	4045197373717
Třída artiklu	32V

Popis**Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 \pm 2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kuličkovými tryskami.

Použití:

K rovnému zapichování.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tvar: C

h_1 : 12 mm

h_2 : 17 mm

b_1 : 43 mm

b_2 : 24 mm

Šířka stopky b_3 : 13 mm

h_5 : 20 mm

Technický popis

Stopka $\varnothing d_1$	16 mm
h_6	22 mm

Šířka stopky b_3	13 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 16
h_1	12 mm
h_2	17 mm
b_2	24 mm
b_1	43 mm
h_5	20 mm
l_1	44 mm
Tvar	C
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI

Příslušenství

Montážní klíč na kulovou trysku Velikost 10

319003 10