

**HOLEX****Upínač nástrojů tvar B4 radiální levý, krátký, Stopka Ø d1: 50 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319060 50
GTIN	4045197373700
Třída artiklu	32V

**Popis****Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kuličkovými tryskami.

**Použití:**

Převážně pro vnější obrábění.

**Norma:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Tvar: B

h<sub>1</sub>: 32 mm

h<sub>2</sub>: 41 mm

b<sub>1</sub>: 100 mm

b<sub>2</sub>: 50 mm

h<sub>5</sub>: 35 mm

h<sub>6</sub>: 60 mm

**Technický popis**

h <sub>5</sub>	35 mm
----------------	-------

$h_6$	60 mm
$h_2$	41 mm
$l_1$	30 mm
Stopka $\varnothing d_1$	50 mm
$b_1$	100 mm
$l_2$	55 mm
$b_2$	50 mm
$h_1$	32 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 50
Tvar	B
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI

## Příslušenství

Montážní klíč na kulovou trysku Velikost 10	319003 10
---	-----------