



Závitořezná hlava typ DSPL se stopkou, Typ: 12



Údaje o objednávce

Artikové číslo	334510 12
GTIN	2050001921062
Třída artiklu	35B

Popis

Provedení:

- Dvojité upínání se provádí pomocí 3 upínacích čelistí, které vystředí stopku závitníku a 4 čelistí, které upnou čtyřhran závitníku.
- Bezpečnostní spojka při správném nastavení zabraňuje zlomení nástroje. Závity ve slepých otvorech je možno řezat až na dno.
- Kyvné zařízení vyrovnává chyby v sousosti mezi vřetenem nástroje a obrobkem.
- Pružné délkové vyrovnání působí v tlaku i v tahu. Zabraňuje, aby při ručním nebo strojním posuvu docházelo k podříznutí závitu.

Použití:

K řezání vnitřních závitů na přepínatelných vrtačkách, revolverových soustruzích. Použití horizontálně i vertikálně, pro pravé závity.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 upínacího klíče.

Upozornění:

Varianta bez kompenzace délky na poptávku. **Velikost 30 a 42** (= MK 4 nebo 5 pro metrický závit M14–M30 nebo M18–M42) **na poptávku.**

Technický popis

Rozsah Ø stopky	2,5 - 10 mm
Ø pouzdra	58 mm
Pro Whitworthův trubkový závit	R1/8
Osově rovnoběžný výkyv	1 mm
Rozsah upnutí – čtyřhran	0 - 8 mm
Pro Whitworthův závit	G1/8 – G1/2
Ø řezného rozsahu	M3 – M12
Délkové vyrovnání v tahu	20 mm
Morse kužel MK	2
Délkové vyrovnání v tlaku	10 mm
Délka od vřetena stroje	135 mm
Druh produktu	Závitořezné sklíčidlo