

HOLEX**Závitořezný držák na rychlovýměnné vložky, BT 40, Závitořezný rozsah: M6-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	334665 M6-20
GTIN	4045197488510
Třída artiklu	32P

Popis**Provedení:**

- **Krátké provedení, s elastickým vyrovnáním délky v tlaku a tahu.**
- **Nastavitelný přítlak náběhu pro různé materiály a závitníky.**

Použití:

- **Zhotovování kalibrických závitů.**
- **Použitelné pro pravé a levé závity.**
- **Pro NC stroje a obráběcí centra.**

Zvláštní příslušenství:

Rychlovýměnné vložky viz č. 335420 – 335660.

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, utahovací klíč pro TČ č. 308820; 308835.

Upozornění:

- **Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla s jiným provedením stopky vel. M14 – M33 jsou k dodání na poptávku.**
- **Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla nejsou vhodná pro vnitřní chlazení.**

Norma pro upínání: JIS B6339

Délkové vyrovnání tlak: 12,5 mm

Délkové vyrovnání tah: 12,5 mm

Vnější Ø D: 55 mm

Vnitřní Ø D₁: 31 mm

Délka vyložení rozměr A: 100 mm

Technický popis

Vnitřní Ø D ₁	31 mm
Závitořezný rozsah	M6 – M20
Vnější Ø D	55 mm
Délkové vyrovnání tah	12,5 mm
Délkové vyrovnání tlak	12,5 mm
Délka vyložení rozměr A	100 mm
Upnutí	BT 40
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Druh produktu	Závitořezné sklíčidlo

Příslušenství

Tažný čeputěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 10 mm	335647 10
Tažný čeputěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 12 mm	335620 12
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Tažný čeputěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Sada rychlovýměnných vložek bez bezpečnostní kluzné spojky, 9dílná	335470
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 10 mm	335620 10
Tažný čep Mazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Tažný čep Hurco 45° s otvorem a líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
	335430 6

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 6 mm	
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 16 mm	335430 16
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 9 mm	335620 9
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 9 mm	335430 9
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 8 mm	335620 8
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 9 mm	335647 9
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 12 mm	335647 12
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 14 mm	335620 14
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 16 mm	335647 16
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308830 40
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 7 mm	335430 7
Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308820 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep Hurco 90° s líčovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 7 mm	335620 7
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 8 mm	335430 8
	308802 40

Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky
Stopka závitníku Ø 12 mm

335430 12

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 16 mm

335620 16

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky
Stopka závitníku Ø 14 mm

335430 14

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky
Stopka závitníku Ø 11 mm

335430 11

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308795 40

Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308720 40

Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308700 40

Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308615 40

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky
Stopka závitníku Ø 10 mm

335430 10

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308760 40

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 8 mm

335647 8

Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308625 40

Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40

308740 40

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308790 40

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308650 40

Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308785 40

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 6 mm

335620 6

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 6 mm

335647 6

335620 11

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 11 mm
