

HOLEX**Upínač nástrojů tvar C1 axiální pravý, Stopka Ø d1: 50 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319100 50
GTIN	4045197373724
Třída artiklu	32V

Popis**Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kuličkovými tryskami.

Použití:

K rovnému zapichování.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tvar: C

h_1 : 32 mm

h_2 : 41 mm

b_1 : 100 mm

b_2 : 50 mm

Šířka stopky b_3 : 26 mm

h_5 : 50 mm

Technický popis

Šířka stopky b_3	26 mm
l_1	100 mm

b ₂	50 mm
b ₁	100 mm
h ₆	60 mm
h ₅	50 mm
h ₂	41 mm
h ₁	32 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 50
Stopka Ø d ₁	50 mm
Tvar	C
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI

Příslušenství

Montážní klíč na kulovou trysku Velikost 10

319003 10