

HOLEX**Závitořezný držák na rychlovýměnné vložky, MK3, Závitořezný rozsah: M3-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	334645 M3-12
GTIN	4045197606808
Třída artiklu	32P

Popis**Provedení:**

- **Krátké provedení, s elastickým vyrovnáním délky v tlaku a tahu.**
- **Nastavitelný přítlak náběhu pro různé materiály a závitníky.**

Morse kužel DIN 228 B.

Použití:

- **Zhotovování kalibrických závitů.**
- **Použitelné pro pravé a levé závity.**
- **Pro NC stroje a obráběcí centra.**

Zvláštní příslušenství:

Rychlovýměnné vložky viz č. 335420 – 335660.

Upozornění:

- **Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla s jiným provedením stopky vel. M14 – M33 jsou k dodání na poptávku.**
- **Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla nejsou vhodná pro vnitřní chlazení.**

Délkové vyrovnání tlak: 7,5 mm

Délkové vyrovnání tah: 7,5 mm

Vnější Ø D: 38 mm

Vnitřní Ø D₁: 19 mm

Délka vyložení rozměr A: 46 mm

Technický popis

Vnější Ø D	38 mm
Délkové vyrovnání tah	7,5 mm

Délka vyložení rozměr A	46 mm
Závitořezný rozsah	M3 – M12
Vnitřní Ø D ₁	19 mm
Délkové vyrovnání tlak	7,5 mm
Upnutí	MK3
Druh produktu	Závitořezné sklíčidlo

Příslušenství

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 9 mm	335610 9
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 4,5 mm	335645 4,5
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 11 mm	335420 11
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 3,5 mm	335610 3,5
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 10 mm	335420 10
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 7 mm	335420 7
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 10 mm	335610 10
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 11 mm	335610 11
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 3,5 mm	335645 3,5
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 4,5 mm	335610 4,5
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 9 mm	335645 9
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 7 mm	335610 7

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 8 mm	335645 8
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 6 mm	335420 6
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 10 mm	335645 10
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 8 mm	335420 8
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 8 mm	335610 8
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 3,5 mm	335420 3,5
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 4,5 mm	335420 4,5
Sada rychlovýměnných vložek bez bezpečnostní kluzné spojky, 8dílná	335460
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 9 mm	335420 9
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 7 mm	335645 7
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 6 mm	335610 6
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 6 mm	335645 6