

SWISS TOOLS

Držák na nástroje axiální dvojité, pravý, PSC 40, Pro držák se čtyřhranem: 20mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	318903 20
GTIN	2050001714770
Třída artiklu	36D

Popis**Provedení:**

S nastavitelnou chladicí tryskou a vnitřním závitem.

Použití:

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.

Pro upínání soustružnických nožů ISO se čtyřhrannou stopkou.

Upozornění:

Upínací čepy PSC na poptávku.

Technický popis

Pro držák se čtyřhranem	20 mm
Upínací délka L ₁	60 mm
B	30 mm
Délka vyložení rozměr A	80 mm
Vnější Ø D	80 mm
Upnutí	PSC 40
Norma pro upínání	ISO 26623-2
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Držák nástrojů

