

Garant**Upínač nástrojů eco tvar B1 radiální pravý, krátký, Stopka Ø d1: 50 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319001 50
GTIN	4045197578747
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kuličkovými tryskami.

GARANT eco Pro použití s normálními soustružnickými držáky, GARANT eco systém držáků upichovacích nožů č. 273830 – 273891 a GARANT eco základní držák pro upichování č. 273651.

Použití:

Převážně pro vnější obrábění.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tvar: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

h₅: 35 mm

h₆: 60 mm

Technický popis

Stopka $\varnothing d_1$	50 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 50
h_1	25 mm
h_2	34 mm
b_1	100 mm
l_2	55 mm
b_2	50 mm
h_6	60 mm
h_5	35 mm
l_1	30 mm
Tvar	B
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI

Příslušenství

Montážní klíč na kulovou trysku Velikost 10	319003 10
---	-----------