

HOLEX**Závitořezný držák na rychlovýměnné vložky, MK3, Závitořezný rozsah: M6-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	334645 M6-20
GTIN	4045197606815
Třída artiklu	32P

Popis**Provedení:**

- **Krátké provedení, s elastickým vyrovnáním délky v tlaku a tahu.**
- **Nastavitelný přítlak náběhu pro různé materiály a závitníky.**

Morse kužel DIN 228 B.

Použití:

- **Zhotovování kalibrických závitů.**
- **Použitelné pro pravé a levé závity.**
- **Pro NC stroje a obráběcí centra.**

Zvláštní příslušenství:

Rychlovýměnné vložky viz č. 335420 – 335660.

Upozornění:

- **Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla s jiným provedením stopky vel. M14 – M33 jsou k dodání na poptávku.**
- **Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla nejsou vhodná pro vnitřní chlazení.**

Délkové vyrovnání tlak: 12,5 mm

Délkové vyrovnání tah: 12,5 mm

Vnější Ø D: 55 mm

Vnitřní Ø D₁: 31 mm

Délka vyložení rozměr A: 70 mm

Technický popis

Závitořezný rozsah	M6 – M20
Vnější Ø D	55 mm

Vnitřní Ø D ₁	31 mm
Délkové vyrovnání tlak	12,5 mm
Délka vyložení rozměr A	70 mm
Délkové vyrovnání tah	12,5 mm
Upnutí	MK3
Druh produktu	Závitořezné sklíčidlo

Příslušenství

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 10 mm	335620 10
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 10 mm	335430 10
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 9 mm	335620 9
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 16 mm	335647 16
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 6 mm	335430 6
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 9 mm	335647 9
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 16 mm	335620 16
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 8 mm	335620 8
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 6 mm	335647 6
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 11 mm	335620 11
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 12 mm	335620 12
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 10 mm	335647 10

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 7 mm	335620 7
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 9 mm	335430 9
Sada rychlovýměnných vložek bez bezpečnostní kluzné spojky, 9dílná	335470
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 12 mm	335647 12
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 16 mm	335430 16
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 6 mm	335620 6
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 12 mm	335430 12
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 7 mm	335430 7
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 8 mm	335647 8
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 8 mm	335430 8
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 14 mm	335620 14
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 14 mm	335430 14
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 11 mm	335430 11