

Garant**Závitořezný držák na rychlovýměnné vložky, SK 40, Závitořezný rozsah: M3-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	334630 M3-12
GTIN	4045197488428
Třída artiklu	31P

Popis**Provedení:**

- **Krátké provedení, s elastickým vyrovnáním délky v tlaku a tahu.**
- **Nastavitelný přítlak náběhu pro různé materiály a závitníky.**

S pouzdem kuličkového vedení pro lehký chod délkového vyrovnání bez vůle.

Použití:

- **Zhotovování kalibrických závitů.**
- **Použitelné pro pravé a levé závity.**
- **Pro NC stroje a obráběcí centra.**

Zvláštní příslušenství:

Rychlovýměnné vložky viz č. 335420 – 335660.

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, utahovací klíč pro TČ č. 308820; 308835.

Upozornění:

- **Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla s jiným provedením stopky vel. M14 – M33 jsou k dodání na poptávku.**
- **Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla nejsou vhodná pro vnitřní chlazení.**

Norma pro upínání: DIN 69871

Délkové vyrovnání tlak: 7,5 mm

Délkové vyrovnání tah: 7,5 mm

Vnější Ø D: 38 mm

Vnitřní Ø D₁: 19 mm

Délka vyložení rozměr A: 60 mm

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	60 mm
Vnější Ø D	38 mm
Vnitřní Ø D ₁	19 mm
Délkové vyrovnání tah	7,5 mm
Závitořezný rozsah	M3 – M12
Délkové vyrovnání tlak	7,5 mm
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Norma pro upínání	DIN 69871
Druh produktu	Závitořezné sklíčidlo

Příslušenství

Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308830 40
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 3,5 mm	335610 3,5
Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 9 mm	335645 9
Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308820 40
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 9 mm	335420 9
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 8 mm	335420 8
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
	335610 4,5

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 4,5 mm

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308795 40

Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308600 40

Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné
pro strmé kužely 40

308720 40

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky
Stopka závitníku Ø 10 mm

335420 10

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky
Stopka závitníku Ø 6 mm

335420 6

Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé
kužely 40

308740 40

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 6 mm

335645 6

Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé
kužely 40

308630 40

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 8 mm

335610 8

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 3,5 mm

335645 3,5

Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308640 40

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 8 mm

335645 8

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 7 mm

335610 7

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 10 mm

335645 10

Sada rychlovýměnných vložek bez bezpečnostní kluzné
spojky, 8dílná

335460

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 10 mm

335610 10

Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro
strmé kužely 40

308802 40

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308760 40

Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 11 mm	335610 11
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 3,5 mm	335420 3,5
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 11 mm	335420 11
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 6 mm	335610 6
Tažný čep Hurco 45° s otvorem a líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 9 mm	335610 9
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 4,5 mm	335645 4,5
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 4,5 mm	335420 4,5
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 7 mm	335420 7
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Tažný čep Mazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Tažný čep Hurco 90° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 7 mm	335645 7
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40