

SWISS TOOLS

Držák upichováku axiální, pravý, PSC 63, Pro výšku planžety H: 32 mm



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	318904 32
GTIN	2050001673022
Třída artiklu	36D

Popis

Použití:

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.

K upínání upichovacích planžet.

Upozornění:

Upínací čepy PSC na poptávku.

Norma asiento: ISO 26623-2

Arbor standard: ISO 26623-2

Kiinnitysnormi: ISO 26623-2

Norme de porte-outils: ISO 26623-2

Befogó szabvány: ISO 26623-2

Norma attacco: ISO 26623-2

Délka vyložení rozměr A: 145 mm

L₁: 110 mm

Vnější Ø D: 80 mm

Středové přesazení hrotu f: 22 mm

Technický popis

Pro výšku planžety H	32 mm
Středové přesazení hrotu f	22 mm
Délka vyložení rozměr A	145 mm
L ₁	110 mm
Vnější Ø D	80 mm

Upnutí	PSC 63
Norma pro upínání	ISO 26623-2
vnitřní chlazení	ano