

HOLEX**Závitořezný držák na rychlovýměnné vložky, BT 50, Závitořezný rozsah: M6-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	334670 M6-20
GTIN	4045197488534
Třída artiklu	32P

Popis**Provedení:**

- **Krátké provedení, s elastickým vyrovnáním délky v tlaku a tahu.**
- **Nastavitelný přítlak náběhu pro různé materiály a závitníky.**

Použití:

- **Zhotovování kalibrických závitů.**
- **Použitelné pro pravé a levé závity.**
- **Pro NC stroje a obráběcí centra.**

Zvláštní příslušenství:

Rychlovýměnné vložky viz č. 335420 – 335660.

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, utahovací klíč pro TČ č. 308820; 308835.

Upozornění:

- **Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla s jiným provedením stopky vel. M14 – M33 jsou k dodání na poptávku.**
- **Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla nejsou vhodná pro vnitřní chlazení.**

Norma pro upínání: JIS B6339

Délkové vyrovnání tlak: 12,5 mm

Délkové vyrovnání tah: 12,5 mm

Vnější Ø D: 55 mm

Vnitřní Ø D₁: 31 mm

Délka vyložení rozměr A: 83 mm

Technický popis

Závitořezný rozsah	M6 – M20
Vnitřní Ø D ₁	31 mm
Délka vyložení rozměr A	83 mm
Délkové vyrovnání tah	12,5 mm
Délkové vyrovnání tlak	12,5 mm
Vnější Ø D	55 mm
Upnutí	BT 50
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Druh produktu	Závitořezné sklíčidlo

Příslušenství

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 16 mm	335620 16
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 9 mm	335430 9
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 12 mm	335430 12
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308600 50
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 50	308820 50
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 7 mm	335620 7
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 12 mm	335620 12
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 8 mm	335620 8
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 10 mm	335430 10

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 11 mm	335620 11
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 6 mm	335430 6
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308640 50
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308605 50
Momentový nástavec protažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 50	308812 50
Sada rychlovýměnných vložek bez bezpečnostní kluzné spojky, 9dílná	335470
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 16 mm	335647 16
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 7 mm	335430 7
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 6 mm	335647 6
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 11 mm	335430 11
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308650 50
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308720 50
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 9 mm	335620 9
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 14 mm	335620 14
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50	308740 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308620 50
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 10 mm	335620 10
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 10 mm	335647 10

Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308660 50
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 16 mm	335430 16
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308610 50
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 50	308830 50
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 9 mm	335647 9
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 12 mm	335647 12
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 8 mm	335430 8
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 6 mm	335620 6
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 8 mm	335647 8
Momentový nástavec protažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro velikost strmému kuželu 50	308810 50
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308615 50
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 14 mm	335430 14
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50