

Garant**Závitořezný držák na rychlovýměnné vložky, SK 40, Závitořezný rozsah: M6-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	334630 M6-20
GTIN	4045197488435
Třída artiklu	31P

Popis**Provedení:**

- **Krátké provedení, s elastickým vyrovnáním délky v tlaku a tahu.**
- **Nastavitelný přítlak náběhu pro různé materiály a závitníky.**

S pouzdem kuličkového vedení pro lehký chod délkového vyrovnání bez vůle.

Použití:

- **Zhotovování kalibrických závitů.**
- **Použitelné pro pravé a levé závity.**
- **Pro NC stroje a obráběcí centra.**

Zvláštní příslušenství:

Rychlovýměnné vložky viz č. 335420 – 335660.

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, utahovací klíč pro TČ č. 308820; 308835.

Upozornění:

- **Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla s jiným provedením stopky vel. M14 – M33 jsou k dodání na poptávku.**
- **Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla nejsou vhodná pro vnitřní chlazení.**

Norma pro upínání: DIN 69871

Délkové vyrovnání tlak: 12,5 mm

Délkové vyrovnání tah: 12,5 mm

Vnější Ø D: 55 mm

Vnitřní Ø D_i: 31 mm

Délka vyložení rozměr A: 100 mm

Technický popis

Vnitřní Ø D ₁	31 mm
Délkové vyrovnání tlak	12,5 mm
Délkové vyrovnání tah	12,5 mm
Délka vyložení rozměr A	100 mm
Závitořezný rozsah	M6 – M20
Vnější Ø D	55 mm
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Norma pro upínání	DIN 69871
Druh produktu	Závitořezné sklíčidlo

Příslušenství

Tažný čeputěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 9 mm	335647 9
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 9 mm	335430 9
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308720 40
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 10 mm	335620 10
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 8 mm	335430 8
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 7 mm	335430 7
	308802 40

Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky
Stopka závitníku Ø 16 mm

335430 16

Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308610 40

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 10 mm

335647 10

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky
Stopka závitníku Ø 6 mm

335430 6

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308790 40

Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308660 40

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 7 mm

335620 7

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308765 40

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 14 mm

335620 14

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky
Stopka závitníku Ø 14 mm

335430 14

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky
Stopka závitníku Ø 10 mm

335430 10

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 12 mm

335620 12

Tažný čep Hurco 45° s otvorem a lícováním utěsněný
Vhodné pro strmé kužely 40

308801 40

Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308605 40

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 8 mm

335647 8

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 8 mm

335620 8

Sada rychlovýměnných vložek bez bezpečnostní kluzné
spojky, 9dílná

335470

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 16 mm

335647 16

308820 40

Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 12 mm	335647 12
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 12 mm	335430 12
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 16 mm	335620 16
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308830 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 6 mm	335647 6
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 6 mm	335620 6
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 11 mm	335620 11
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Tažný čep Mazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 11 mm	335430 11
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 9 mm	335620 9
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40

Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308640 40

Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308785 40