

**Garant****Upínač nástrojů eco tvar B4 radiální levý, krátký, Stopka Ø d1: 30 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319061 30
GTIN	4045197523686
Třída artiklu	31V

**Popis****Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kuličkovými tryskami.

**GARANT eco Pro použití s normálními soustružnickými držáky, GARANT eco systém držáků upichovacích nožů č. 273830 – 273891 a GARANT eco základní držák pro upichování č. 273651.**

**Použití:**

Převážně pro vnější obrábění.

**Norma:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Tvar: B

h<sub>1</sub>: 20 mm

h<sub>2</sub>: 29 mm

b<sub>1</sub>: 70 mm

b<sub>2</sub>: 35 mm

h<sub>5</sub>: 38 mm

h<sub>6</sub>: 35 mm

**Technický popis**

Stopka $\varnothing d_1$	30 mm
$b_1$	70 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 30
$h_2$	29 mm
$b_2$	35 mm
$h_1$	20 mm
$l_1$	22 mm
$l_2$	40 mm
$h_5$	38 mm
$h_6$	35 mm
Tvar	B
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI