


SWISS TOOLS

Držák upichováku axiální, levý, PSC 63, Pro výšku planžety H: 32 mm



Údaje o objednávce

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 318908 32 |
| GTIN | 2050001673039 |
| Třída artiklu | 36D |

Popis

Použití:

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.

K upínání upichovacích planžet.

Upozornění:

Upínací čepy PSC na poptávku.

Norma asiento: ISO 26623-2

Arbor standard: ISO 26623-2

Kiinnitysnormi: ISO 26623-2

Norme de porte-outils: ISO 26623-2

Befogó szabvány: ISO 26623-2

Norma attacco: ISO 26623-2

Délka vyložení rozměr A: 145 mm

L₁: 110 mm

Vnější Ø D: 80 mm

Středové přesazení hrotu f: 22 mm

Technický popis

| | |
|----------------------------|--------|
| Pro výšku planžety H | 32 mm |
| Středové přesazení hrotu f | 22 mm |
| Délka vyložení rozměr A | 145 mm |
| L ₁ | 110 mm |
| Vnější Ø D | 80 mm |

| | |
|-------------------|-------------|
| Upnutí | PSC 63 |
| Norma pro upínání | ISO 26623-2 |
| vnitřní chlazení | ano |