

Garant

Eco upínač nástrojů tvar B3 radiální pravý, krátký, Stopka Ø d1: 50mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	319051 50
GTIN	4045197578761
Třída artiklu	31V

Popis

Provedení:

- Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kuličkovými tryskami.

GARANT Eco – pro použití s běžnými soustružnickými držáky, GARANT Eco – systém držáků upichovacího nože č. 273830 – 273891 a GARANT Eco – základní držák pro upichování č. 273651.

Použití:

Převážně pro vnější obrábění.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.

Technický popis

l_2	55 mm
b_1	100 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 50
h_6	60 mm
b_2	50 mm

Technický list

h_2	34 mm
\varnothing stopky d_1	50 mm
h_5	35 mm
l_1	30 mm
h_1	25 mm
Tvar	B
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI