

AEG

Vrtací kladivo, Typ: KH28SXE



Údaje o objednávce

Artikové číslo	075620 KH28SXE
GTIN	4002395194377
Třída artiklu	07A

Popis

Provedení:

- 1010 W multifunkční vrtací kladivo s adaptérem FIXTEC, pro bleskovou výměnu mezi upnutím SDS-Plus a rychloupínacím sklíčidlem.
- Pneumatický rázový mechanismus.
- Řídicí elektronika s plynule regulovatelným počtem otáček a rázů.
- Bezpečnostní kluzná spojka.
- Dvoustupňová planetová převodovka.
- Aretace otáčení a aretace sekáče v 16 polohách pro lehké práce se sekáčem.
- Blokování rázů pro vrtání a šroubování.
- Softgrip pro nejvyšší komfort obsluhy.

Výhoda:

Adaptér FIXTEC pro upínání SDS Plus.

Rozsah dodávky:

Adaptér FIXTEC, rychloupínací sklíčidlo 1,5 – 13 mm, upínání SDS-plus, přídatná rukojeť, hloubkový doraz.

Technický popis

Hmotnost	2,8 kg
----------	--------

Příkon	1010 W
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 1500 min ⁻¹
Maximální počet rázů	5000 min ⁻¹
Maximální vibrace dle EN	15,4 m/s ²
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Maximální Ø vrtání do betonu	28 mm
Rázová energie	2,8 J
Označení výrobce	KH28SXE
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	30 mm
Stopka	SDS Plus
Obal	Přepravní kufřík
Zdroj energie	Síťový provoz
Vhodné pro materiál	Kámen
Vhodné pro materiál	Beton
Vhodné pro materiál	Zdivo
Druh produktu	Kombi kladivo