

mato

Pneumatická tlaková maznice Lube-Shuttle®, 400 g



Údaje o objednávce

Artikové číslo	083587
GTIN	4016553037307
Třída artiklu	08H

Popis

Provedení:

Pneumatické tlakové maznice s ovládáním jednou rukou, výborně vyvážené. **Systém jednotlivých dávek pro optimální kontrolu maziva (1 cm³ / zdvih)**, převod tlaku 1:60. Plnění kartušemi Lube-Shuttle® (obsah: 400 g).

Vhodné pro maziva až do NLGI třídy 3 a velmi nízké teploty.

Rozsah dodávky:

Včetně gumové hadice a čtyřčelistového hydraulického nátrubku.

Technický popis

Provozní tlak	400 bar
Zkušební tlak	800 bar
Připojovací závit hadice	R1/8 palec
Provozní rozsah napájení stlačeným vzduchem	3 - 8 bar
Atribut názvu produktu	400 g
Druh produktu	Tlaková maznice

Příslušenství

Čtyřčelistový hydraulický nátrubek Připojovací závit 1/8	083589 1/8
Tryska s univerzálním nátrubkem Připojovací závit 1/8	083583 1/8
Čtyřčelistový hydraulický nátrubek safeLOCK Připojovací závit 1/8	083596 1/8
Pancéřové hadice se čtyřčelistovým hydraulickým nátrubkem Připojovací závit 1/8	083586 1/8
Pancéřové hadice s výsuvnou spojkou Připojovací závit 1/8	083588 1/8
Tryska s ostrým nátrubkem Připojovací závit 1/8	083584 1/8