

**HOLEX****Upínač nástrojů tvar B4 radiální levý, krátký, Stopka Ø d1: 20 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319060 20
GTIN	4045197223937
Třída artiklu	32V

**Popis****Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kuličkovými tryskami.

**Použití:**

Převážně pro vnější obrábění.

**Norma:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Tvar: B

h<sub>1</sub>: 16 mm

h<sub>2</sub>: 22 mm

b<sub>1</sub>: 55 mm

b<sub>2</sub>: 30 mm

h<sub>5</sub>: 30 mm

h<sub>6</sub>: 25 mm

**Technický popis**

h <sub>6</sub>	25 mm
----------------	-------

$h_5$	30 mm
$h_1$	16 mm
$b_2$	30 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 20
$l_1$	16 mm
Stopka $\varnothing d_1$	20 mm
$h_2$	22 mm
$l_2$	30 mm
$b_1$	55 mm
Tvar	B
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI

## Příslušenství

Montážní klíč na kulovou trysku Velikost 10	319003 10
---	-----------