

SWISS TOOLS

Držák na vyvrtávací tyče pravý, HSK-T, Ø stopky / velikost destičky – rozměr A: 63/11-125mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320095 63/11-125
GTIN	2050001715081
Třída artiklu	36D

Popis**Upozornění:**

Vhodnou **HP trysku** č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č.320610–320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.

Upínací čep PSC na poptávku.

Technický popis

Velikost destiček	11
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Ø minimálního předvrtání D ₁ min	40 mm
Náhradní díl	S05
Délka vyložení rozměr A	125 mm
Vzdálenost hrotů os f	22 mm
Ø stopky	63 mm
Upnutí	HSK-T
Způsob použití	pravý
Norma pro upínání	ISO 12164-3
Vnitřní chlazení	ano

Úhel nastavení k	107,5 stupeň
Typ stopky	Kuželová dutá stopka
Druh produktu	Drzak vyvrtavaci tyce

Příslušenství

Lomená páka č. 4 Typ P06	320612 P06
Kroužek trysky č. 5 Typ D07	320613 D07
Lomená páka č. 4 Typ P02	320612 P02
Mezipoloha č. 1 Typ P01	320610 P01
Mezipoloha č. 1 Typ P02	320610 P02
Lomená páka č. 4 Typ P01	320612 P01
Mezipoloha č. 1 Typ P05	320610 P05
Lomená páka č. 4 Typ P05	320612 P05
Mezipoloha č. 1 Typ P06	320610 P06
Upínací šroub č. 3 Typ P02	320611 P02
Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P02	320618 P02
Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P05	320618 P05
Vysoce výkonná chladicí tryska (HP) Typ 63	320001 63
Upínací šroub č. 3 Typ P01	320611 P01
Upínací šroub č. 3 Typ D07	320611 D07
Upínací šroub č. 3 Typ P06	320611 P06
Upínka č. 6 Typ D07	320614 D07
Upínací šroub č. 3 Typ P05	320611 P05
Lomená páka č. 4 Typ P04	320612 P04
Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P06	320618 P06
Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P01	320618 P01
Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P04	320618 P04
Mezipoloha č. 1 Typ P04	320610 P04

