


SWISS TOOLS

**Držák na vyvrtávací tyče levý, HSK-T, Ø stopky / velikost destičky – rozměr A:  
63/12-180mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320086 63/12-180
GTIN	2050001715289
Třída artiklu	36D

**Popis****Upozornění:**

Vhodnou **HP trysku** č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č.320610–320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.

Upínací čep PSC na poptávku.

**Technický popis**

Velikost destiček	12
Délka vyložení rozměr A	180 mm
Náhradní díl	S01
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 1204..
Ø minimálního předvrtání D <sub>1</sub> min	50 mm
Vzdálenost hrotů os f	27 mm
Ø stopky	63 mm
Užitná délka L <sub>N</sub>	154 mm
Upnutí	HSK-T
Způsob použití	levý
Norma pro upínání	ISO 12164-3

Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Typ stopky	Kuželová dutá stopka
Druh produktu	Drzak vyvrtavací tyce

## Příslušenství

Mezipoloha č. 1 Typ P05	320610 P05
Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P01	320618 P01
Mezipoloha č. 1 Typ P01	320610 P01
Mezipoloha č. 1 Typ P02	320610 P02
Upínací šroub č. 3 Typ P01	320611 P01
Mezipoloha č. 1 Typ P04	320610 P04
Lomená páka č. 4 Typ P02	320612 P02
Vysoce výkonná chladicí tryska (HP) Typ 63	320001 63
Kroužek trysky č. 5 Typ D07	320613 D07
Upínka č. 6 Typ D07	320614 D07
Upínací šroub č. 3 Typ P06	320611 P06
Lomená páka č. 4 Typ P01	320612 P01
Upínací šroub č. 3 Typ P02	320611 P02
Upínací šroub č. 3 Typ P05	320611 P05
Lomená páka č. 4 Typ P06	320612 P06
Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P04	320618 P04
Upínací šroub č. 3 Typ D07	320611 D07
Lomená páka č. 4 Typ P04	320612 P04
Lomená páka č. 4 Typ P05	320612 P05
Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P05	320618 P05
Mezipoloha č. 1 Typ P06	320610 P06
Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P02	320618 P02

Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P06

320618 P06