

SWISS TOOLS

Soustružnický držák levý, PSC, Ø stopky / velikost destičky: 50/11 mm**Údaje o objednávce**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 320331 50/11 |
| GTIN | 2050001716316 |
| Třída artiklu | 36D |

Popis**Upozornění:**

Vhodnou **trysku HP** č. 320001 objednávejte zvlášť! Náhradní díly č. 320610 – 320626 najdete v seznamu náhradních dílů.

Upínací čepy PSC na poptávku.

vnitřní chlazení: ano

Délka vyložení rozměr A: 60 mm

Ø minimálního předvrtání D_1 min: 63 mm

Vzdálenost hrotů os f: 35 mm

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DC..11T3..

Náhradní díl: S05

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Ø minimálního předvrtání D_1 min | 63 mm |
| Vzdálenost hrotů os f | 35 mm |
| Délka vyložení rozměr A | 60 mm |
| Náhradní díl | S05 |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | DC..11T3.. |
| Velikost destiček | 11 |

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Stopka Ø | 50 mm |
| Série | Soustružnický držák |
| Upnutí | PSC |
| Způsob použití | levý |
| Norma pro upínání | ISO 26623-2 |
| vnitřní chlazení | ano |
| Úhel nastavení κ | 93 stupeň |
| Příklad použití | Podélné soustružení vnější |
| Použití | Čelní soustružení |
| Použití | Podélné soustružení, vnější |

Příslušenství

| | |
|--|------------|
| Lomená páka č. 4 Typ P01 | 320612 P01 |
| Mezipoloha č. 1 Typ D07 | 320610 D07 |
| Mezipoloha č. 1 Typ P01 | 320610 P01 |
| Upínací šroub č. 3 Typ P02 | 320611 P02 |
| Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P01 | 320618 P01 |
| Lomená páka č. 4 Typ P04 | 320612 P04 |
| Upínací šroub č. 3 Typ P04 | 320611 P04 |
| Upínací šroub č. 3 Typ P06 | 320611 P06 |
| Kroužek trysky č. 5 Typ D07 | 320613 D07 |
| Upínací šroub č. 3 Typ P01 | 320611 P01 |
| Upínací šroub č. 3 Typ D07 | 320611 D07 |
| Upínací šroub č. 3 Typ P05 | 320611 P05 |
| Mezipoloha č. 1 Typ P04 | 320610 P04 |
| Lomená páka č. 4 Typ P06 | 320612 P06 |
| Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P06 | 320618 P06 |
| Vysoce výkonná chladicí tryska (HP) Typ 63 | 320001 63 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Šroub Torx č. 2 Typ 2 | 320624 2 |
| Šroub Torx č. 2 Typ 2 | 320626 2 |
| Mezipoloha č. 1 Typ P02 | 320610 P02 |
| Mezipoloha č. 1 Typ P05 | 320610 P05 |
| Lomená páka č. 4 Typ P02 | 320612 P02 |
| Mezipoloha č. 1 Typ P06 | 320610 P06 |
| Upínka č. 6 Typ D07 | 320614 D07 |
| Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P05 | 320618 P05 |
| Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P02 | 320618 P02 |
| Šroub Torx č. 2 Typ 2 | 320620 2 |
| Lomená páka č. 4 Typ P05 | 320612 P05 |
| Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P04 | 320618 P04 |