

SWISS TOOLS

**Držák na vyvrtávací tyče levý, HSK-T, Ø stopky / velikost destičky – rozměr A: 40/12-140mm****Údaje o objednávce**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Artikové číslo | 320086 40/12-140 |
| GTIN           | 2050001714343    |
| Třída artiklu  | 36D              |

**Popis****Upozornění:**

Vhodnou **HP trysku** č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č.320610–320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.

Upínací čep PSC na poptávku.

**Technický popis**

|   |             |
|---|-------------|
| Vzdálenost hrotů os f                       | 17 mm       |
| Délka vyložení rozměr A                     | 140 mm      |
| Náhradní díl                                | S01         |
| Ø minimálního předvrtání D <sub>1</sub> min | 32 mm       |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička         | CC.. 1204.. |
| Velikost destiček                           | 12          |
| Ø stopky                                    | 40 mm       |
| Užitná délka L <sub>N</sub>                 | 120 mm      |
| Upnutí                                      | HSK-T       |
| Způsob použití                              | levý        |
| Norma pro upínání                           | ISO 12164-3 |

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Vnitřní chlazení | ano                   |
| Úhel nastavení κ | 95 stupeň             |
| Typ stopky       | Kuželová dutá stopka  |
| Druh produktu    | Drzak vyvrtavací tyce |

## Příslušenství

|  |            |
|--|------------|
| Upínací šroub č. 3 Typ P06                 | 320611 P06 |
| Lomená páka č. 4 Typ P05                   | 320612 P05 |
| Lomená páka č. 4 Typ P04                   | 320612 P04 |
| Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P01          | 320618 P01 |
| Mezipoloha č. 1 Typ P01                    | 320610 P01 |
| Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P04          | 320618 P04 |
| Upínací šroub č. 3 Typ P02                 | 320611 P02 |
| Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P02          | 320618 P02 |
| Vysoce výkonná chladicí tryska (HP) Typ 63 | 320001 63  |
| Upínací šroub č. 3 Typ P01                 | 320611 P01 |
| Upínací šroub č. 3 Typ P05                 | 320611 P05 |
| Mezipoloha č. 1 Typ P04                    | 320610 P04 |
| Lomená páka č. 4 Typ P06                   | 320612 P06 |
| Lomená páka č. 4 Typ P01                   | 320612 P01 |
| Mezipoloha č. 1 Typ P02                    | 320610 P02 |
| Kroužek trysky č. 5 Typ D07                | 320613 D07 |
| Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P06          | 320618 P06 |
| Upínka č. 6 Typ D07                        | 320614 D07 |
| Mezipoloha č. 1 Typ P06                    | 320610 P06 |
| Lomená páka č. 4 Typ P02                   | 320612 P02 |
| Upínací šroub č. 3 Typ D07                 | 320611 D07 |
| Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P05          | 320618 P05 |

Mezipoloha č. 1 Typ P05

320610 P05