


**HOLEX****Sada rychlovýměnných vložek bez bezpečnostní kluzné spojky, 8dílná, M3 – M12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	335460
GTIN	4045197335975
Třída artiklu	32H

**Popis****Vhodné pro:**

· **Speciálně pro závitorezné hlavy s vypínáním, č. 335340; 335370.**

**Upozornění:**

Vložky s kluznou spojkou se dodávají s nastavením točivého momentu ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>) pro obrábění oceli. Nastavení lze provádět seřízením matice.

**Technický popis**

Rozsah závitu	M3 – M12
Druh produktu	Vložka pro rychlou výměnu