

**HOLEX****Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou, M6 – M20, Stopka závitníku Ø: 6mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 335620 6      |
| GTIN           | 4045197152718 |
| Třída artiklu  | 32H           |

**Popis****Provedení:**

Rychlovýměnné vložky s bezpečnostní kluznou spojkou.

**Použití:**

Pro slepé otvory.

**Upozornění:**

Vložky s kluznou spojkou se dodávají s nastavením točivého momentu ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>) pro obrábění oceli. Nastavení lze provádět seřízením matice.

**Technický popis**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Stopka závitníku Ø | 6 mm     |
| Stopka 4hran       | 4,9 mm   |
| Rozsah závitníku   | M6 – M20 |
| Vnější Ø D         | 50 mm    |
| Ø stopky d         | 31 mm    |

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Délka připojení L | 35 mm                     |
| Délka vyložení H  | 34 mm                     |
| Druh produktu     | Vložka pro rychlou výměnu |