



Dvojitá bruska DS, 400 V, Typ: DS04/150



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077512 DS04/150
GTIN	2050001674166
Třída artiklu	03S

Popis

Provedení:

Motor s **velmi tichým chodem** zaručuje i při **trvalém provozu** dlouhou životnost. **Dodávka bez brusných kotoučů.**

Velmi robustní dvojitě brusky ve stolním provedení na třífázový střídavý proud. Stabilní podložky obrobků, ochrana proti rozběhu a štíty pro ochranu zraku zaručují vysoký stupeň bezpečnosti pro uživatele.

Upozornění:

Vhodné brusné kotouče najdete od č. 596100.

Technický popis

Maximální počet otáček	2900 min ⁻¹
Hmotnost	14 kg
Označení výrobce	DS04/150
Příkon	250 W
Šířka brusného kotouče T	25 mm
Ø otvoru brusného kotouče H	51 mm
Ø brusného kotouče D	150 mm
Zdroj energie	Síťový provoz

Druh produktu

Dvojitá bruska

Příslušenství

Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ NK60	596220 NK60
Úložný stůl na nástroje pravý Typ AT1	077525 AT1
Štít na ochranu zraku pro č. 077502 Typ DS1	077509 DS1
Úložný stůl na nástroje levý Typ AT1	077519 AT1
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ SC80	596220 SC80
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ EK60	596220 EK60
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ EK80	596220 EK80
Strojní stojan Vhodný pro stroj DS04	077513 DS04