

Garant**Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou, M3 – M12, Stopka závitníku Ø: 9mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	335645 9
GTIN	4045197554055
Třída artiklu	31M

Popis**Provedení:**

Rychlovýměnné vložky **bez** bezpečnostní kluzné spojky.

Použití:

Pro prodlužovací nástavce GARANT č. 338140 – 338142.

Upozornění:

Vložky s kluznou spojkou se dodávají s nastavením točivého momentu (R_m 600 – 800 N/mm²) pro obrábění oceli. Nastavení lze provádět seřízením matice.

Technický popis

Stopka závitníku Ø	9 mm
Stopka 4hran	7 mm
Rozsah závitníku	M3 – M12
Vnější Ø D	32 mm
Ø stopky d	19 mm
Délka připojení L	21,5 mm
Délka vyložení H	70 mm
Ø e	23 mm
Druh produktu	Prodloužení

