

HOLEX**Sada rychlovýměnných vložek bez bezpečnostní kluzné spojky, 9dílná, M6 – M20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	335470
GTIN	4045197335999
Třída artiklu	32H

Popis**Vhodné pro:**

· **Speciálně pro závitorezné hlavy s vypínáním, č. 335340; 335370.**

Upozornění:

Vložky s kluznou spojkou se dodávají s nastavením točivého momentu (R_m 600 – 800 N/mm²) pro obrábění oceli. Nastavení lze provádět seřízením matice.

Technický popis

Rozsah závitu	M6 – M20
Druh produktu	Vložka pro rychlou výměnu